

# Par de moldes de unión de juntas solamente, de señal, Raíl sin cabezal, Sin cabezal Tipo de terminal de unión, Molde y herramienta para limpieza de moldes, 3/16 in Bondstrand

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**SBS925**



### CARACTERÍSTICAS

Par de moldes de repuesto diseñados para la instalación de uniones de puente a la cabeza del raíl

La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito

Tipo de carril: Head-Free Rail

Estilo de terminal de conexión: Cabeza libre

Producto: Herramienta de limpieza de moldes y moldes

Tamaño del conductor: 3/16" Bondstrand

Diámetro exterior del conductor, nominal: 4.76mm

Estilo de soldador: T6; T7

Solo molde: No

Material de soldadura: SB25 x 2, se vende por separado

Bastidor: SBS925F, se vende por separado

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.