

Cable a alma de raíl, molde solamente, de señal, Hecho en zona de trabajo Tipo de terminal de unión, 50 mm² Rígido, Derecho

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBWW6RH



CARACTERÍSTICAS

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: Hecho sobre el terreno

Tamaño del conductor: 50 mm² sólido

Diámetro exterior del conductor, nominal: 8mm

Estilo de soldador: T21

Orientación: Mano derecha

Solo molde: Sí

Material de soldadura: SB32 o SB25PLUSF80, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105B, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.