

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio

Data Solutions



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Diseño que se ajusta a una variedad de destornilladores de clavijas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT16HPAFAB 3	181009	25mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HPAFAB 3	181191	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HPAFAB 3	181011	50mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HPAFAB 3	181233	75mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HPAFAB 3	181223	100mm	9987mm ²	330	220	140
CAT21HPAFAB 4	181192	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HPAFAB 4	181012	50mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HPAFAB 4	181234	75mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HPAFAB 4	181224	100mm	9987mm ²	330	220	140
CAT21HPAFAB 6	181193	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HPAFAB 6	181013	50mm	2561mm ²	90	60	35

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT48HPAFAB6	181235	75mm	5974mm²	200	150	80
CAT64HPAFAB6	181225	100mm	9987mm²	330	220	140

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática
CAT16HPAFAB3	181009	4mm	270N
CAT21HPAFAB3	181191	4mm	270N
CAT32HPAFAB3	181011	4mm	270N
CAT48HPAFAB3	181233	4mm	270N
CAT64HPAFAB3	181223	4mm	270N
CAT21HPAFAB4	181192	6mm	270N
CAT32HPAFAB4	181012	6mm	270N
CAT48HPAFAB4	181234	6mm	270N
CAT64HPAFAB4	181224	6mm	270N
CAT21HPAFAB6	181193	9mm	270N
CAT32HPAFAB6	181013	9mm	270N
CAT48HPAFAB6	181235	9mm	270N
CAT64HPAFAB6	181225	9mm	270N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE