


# Terminal de 1 orificio, 45°



## CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado  | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) |
|--------------------|----------|----------|------------|--------------|-------------|-------------|
| B101EG45           | Cobre    | Estañado | 22.23 mm   | 86.06mm      | 38.1 mm     | 6.35 mm     |


Table 2/2

| Número de catálogo | A       | B       | Tamaño de taladro (HS) | Ángulo (a) | Tamaño del conductor equivalente |
|--------------------|---------|---------|------------------------|------------|----------------------------------|
| B101EG45           | 19.1 mm | 38.1 mm | 17.46 mm               | 45 °       | 241.89mm <sup>2</sup>            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE