

Retén de unión catódica, 5 orificios



CARACTERÍSTICAS

Permite conexión eléctrica en todas las juntas de tubos de acero

Se usa en acoplamientos de tubos "tipo Dresser" con dos soldaduras al tubo y tres al acoplamiento, hechas por los orificios

Equivalente eléctrico aproximado de un conductor 1/0

Hecho de cobre dúctil para una fácil formación

Se necesita el molde CAHAAAF nVent ERICO Cadweld y el marco para hacer la conexión

Las conexiones nVent ERICO Cadweld a tuberías requieren un material de soldadura CA15

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/2


Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	Tamaño de taladro (HS)	A	B
CAB496A16B16	457.2mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	101.6 mm	101.6 mm
CAB496A24B12	508mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	152.4 mm	76.2 mm
CAB496A15B25	558.8mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	95.25 mm	158.75 mm

Table 2/2

Número de catálogo	C
--------------------	---

CAB496A16B16	25.4 mm
CAB496A24B12	25.4 mm
CAB496A15B25	25.4 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE