

Mordaza de varilla de puesta a tierra, perno en U, estañada, un conductor



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo

Acepta conductores en orientaciones paralela y perpendicular

ESPECIFICACIONES

Acabado: Estañado

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Tamaño del conductor, UL
GC064	Bronze, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	5/8" - 3/4"	#4 Sol - 2/0 Str, 16 mm ² Str - 50 mm ² Str
GC065	Bronze, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	5/8" - 3/4"	2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm ² Str - 120 mm ² Str

Orientación del conductor (paralelo o perpendicular)					
GC064		Tamaño del conductor (trenzado)			
Diámetro de la varilla de puesta a tierra nominal	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²
Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in	Par.	Par.	Par.	Perp.	Perp.
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 5/8 in	Par.	Par.	-	Perp.	Perp.
Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in	Par.	-	-	Perp.	Perp.
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 3/4 in	-	-	-	Perp.	-
GC065		Tamaño del conductor (trenzado)			
Diámetro de la varilla de puesta a tierra nominal	16 mm ²	25 mm ² -70 mm ²		95 mm ²	120 mm ²
Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in	Par.	Ambas		Ambas	Par.
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 5/8 in	Par.	Ambas		Ambas	Par.
Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in	Par.	Ambas		Ambas	-
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 3/4 in	Par.	Ambas		-	-

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.