

Conector industrial de tendidos cruzados de pila



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mordaza cruzada fundida para conectar conductores de bajada

Puede usarse como una mordaza de conexión recta si se gira la placa superior

ESPECIFICACIONES

Material: Latón

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)


Table 1/1

Número de catálogo	Acabado	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
LPC448	Desnudo	73.35mm	34.3 mm	73.35 mm	0.48 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC448	Plomo cubierto	73.35mm	34.3 mm	73.35 mm	1.21 kg	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando corresponda, el espesor del revestimiento de plomo tiene un mínimo de 1/16 pulg. (1,59 mm) y no se incluye en las dimensiones mencionadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE