

Conductor aislado para protección de palas de turbinas de viento



CARACTERÍSTICAS

Prueba de flexión para aislamiento contra el frío según UL® 758

ESPECIFICACIONES

Tipo de conductor:	Tejido suave
Grado de inflamabilidad:	UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1
Temperatura de funcionamiento:	-40 to 105 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Longitud (L)	Tamaño del conductor	Sección transversal	Diámetro (Ø)	Espesor del aislamiento
LPA103IN	Aluminum, Policloruro de vinilo		70 mm ² varados	70mm ²	18.5 mm	2 mm
LPA103IN0100.0	Aluminum, Policloruro de vinilo	100m	70 mm ² varados	70mm ²	18.5 mm	2 mm
LPA103IN0500.0	Aluminum, Policloruro de vinilo	500m	70 mm ² varados	70mm ²	18.5 mm	2 mm
LPC050IN0044.0	Copper, Policloruro de vinilo	44m	50 mm ² varados	50mm ²	17.27 mm	2 mm

Número de catálogo	Material	Longitud (L)	Tamaño del conductor	Sección transversal	Diámetro (Ø)	Espesor del aislamiento
LPC050IN0047.0	Copper, Policloruro de vinilo	47m	50 mm ² varados	50mm ²	17.27 mm	2 mm
LPC050IN0100.0	Copper, Policloruro de vinilo	100m	50 mm ² varados	50mm ²	17.27 mm	2 mm
LPC103IN	Copper, Policloruro de vinilo		70 mm ² varados	70mm ²	18.97 mm	2 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Rigidez dieléctrica
LPA103IN	20
LPA103IN0100.0	20
LPA103IN0500.0	20
LPC050IN0044.0	20
LPC050IN0047.0	20
LPC050IN0100.0	20
LPC103IN	20

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

LPA103IN, LPC050IN y LPC103IN representan el número de pieza básico y se pueden realizar pedidos de longitudes personalizadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.