


Conductor trenzado sin aislamiento



CARACTERÍSTICAS

Conductores de cable de cobre electrolítico puro trenzado para una variedad de aplicaciones

Conductor con conexión a tierra trenzado cortado en longitudes estándar para fácil instalación en el campo

ESPECIFICACIONES

Tipo de conductor: Concéntrico

Material: Cobre

Table 1/2

Número de catálogo	Número de conductores	Diámetro del cable	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Sección transversal	Tamaño del conductor
A800A09F65	19	2.13mm	10.6 mm	19.81m	67.4mm ²	2/0 varados
A800A22F100	19	2.69mm	13.4 mm	30.5m	107mm ²	4/0 varados


Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad
A800A09F65	12.1 kg
A800A22F100	30 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las dimensiones del diámetro externo son aproximadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE