

# Mordaza de unión de retén



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS


Mordaza ajustable para unir tubos a los sistemas de protección contra rayos

## ESPECIFICACIONES

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Tamaño del conductor, UL:</b> | Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.) |
| <b>Material:</b>                 | Cobre                        |
| <b>Acabado:</b>                  | Estañado                     |

Table 1/1

| Número de catálogo | Diámetro exterior (OD) | Fondo (D) | Peso por unidad |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| LPC588             | 168.4 - 219.2 mm       | 63.5mm    | 0.99 kg         |
| LPC590             | 219.2 - 273.05 mm      | 63.5mm    | 1.13 kg         |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE