


# Mordaza de cinta a varilla corrugada



## CARACTERÍSTICAS

Conector mecánico para uso en sistemas de puesta a tierra mediante cintas galvanizadas dentro de cimientos de concreto armado

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrogalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/2


| Número de catálogo | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | Tamaño de rosca (TS) | Tamaño de cinta | Tamaño de las barras de armado, métrico |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| MR3553             | 125mm        | 50 mm       | 5 mm        | 1/4" UNC             | 3 mm x 35 mm    | 16 mm                                   |
| MR3551             | 125mm        | 50 mm       | 5 mm        | 1/4" UNC             | 3 mm x 35 mm    | 10 mm                                   |
| MR3555             | 125mm        | 50 mm       | 5 mm        | 1/4" UNC             | 3 mm x 35 mm    | 22 mm                                   |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| MR3553             | #5                                      | 15M                        |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado,<br>EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| MR3551             | #3                                         |                            |
| MR3555             | #7                                         |                            |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE