

# Ensamblaje a través del techo/pared, conductor paralelo a conductor paralelo



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Permite ocultar los conductores de protección contra rayos en cielorrasos o en paredes

## ESPECIFICACIONES

**Tamaño del conductor, UL:** Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/1


| Número de catálogo | Material                                    | Material de conexión | Longitud de la varilla (L) | Peso por unidad |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| LPA619             | Aluminum, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305) | Aluminio - Aluminio  | 304.8mm                    | 0.43 kg         |
| LPC619             | Copper, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)   | Cobre - Cobre        | 304.8mm                    | 0.65 kg         |

| Número de catálogo | Material                                                  | Material de conexión | Longitud de la varilla (L) | Peso por unidad |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| LPC619A            | Aluminum, Copper,<br>Acero inoxidable 18-8<br>(EN 1,4305) | Aluminio - Cobre     | 304.8mm                    | 0.55 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Siempre consulte al fabricante del techo o al propietario acerca de los materiales intermitentes.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**