


Doble soporte de barra colectora neutro EB-130



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Brinda soporte para dos barras colectoras de descarga a tierra y neutras EB-130 o EB-2X130

Instalación fácil y rápida

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Grado de inflamabilidad	Tensión de aislamiento	Temperatura de funcionamiento	De conformidad con
EB130SUP2	568675	Poliamida	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC® 60998-2-1

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Diámetro (Ø)	Peso por unidad
--------------------	--------------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------------

EB130SUP2	568675	10mm	45 mm	54 mm	4.5 mm	0.01 kg
-----------	--------	------	-------	-------	--------	---------

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE