


Trenzado plano FSSB en bobina, acero inoxidable



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El acero inoxidable 316L duradero y de alta calidad brinda resistencia superior a la abrasión, corrosión, químicos y rayos UV para aplicaciones en exteriores y en ambientes corrosivos

Material no magnético

La durabilidad del producto alarga el tiempo del ciclo entre mantenimientos

ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Sección transversal	Diámetro del cable	Longitud	Espesor	Anchura
FSSB25-50	557390	50mm ²	0.25mm	25m	3 mm	30 mm
FSSB25-16	557160	16mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	15 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Sección transversal	Diámetro del cable	Longitud	Espesor	Anchura
FSSB25-25	557170	25mm²	0.25mm	25m	1.5 mm	23 mm

Table 2/2		
Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
FSSB25-50	557390	0.44 kg
FSSB25-16	557160	0.14 kg
FSSB25-25	557170	0.22 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE