nVent LENTON

We connect and protect

A2 Standard Coupler, Stainless Steel



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

CARACTERÍSTICAS

- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance

ESPECIFICACIONES

Acabado: Claro

Material: Acero inoxidable dúplex 2205 (EN 1,4462)

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Profundidad de la barra (BD)
EL12A2SSN	12 mm	#4	10M	25 mm	41mm	15mm
EL16A2SSN	16 mm	#5	15M	25 mm	56mm	22mm
EL20A2SSN	20 mm	#6	20M	38 mm	71mm	28mm
EL22A2SSN	22 mm	#7		38 mm	80mm	32mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado,EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Profundidad de la barra (BD)
EL28A2SSN	28 mm	#9	30M	38 mm	91mm	38mm
EL25A2SSN	25 mm	#8	25M	38 mm	85mm	34mm
EL36A2SSN	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	101mm	43mm
EL32A2SSN	32 mm	#10		48 mm	96mm	40mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espacio de la barra (BG)	Peso por unidad
EL12A2SSN	11mm	0.14 kg
EL16A2SSN	12mm	0.16 kg
EL20A2SSN	15mm	0.25 kg
EL22A2SSN	16mm	0.34 kg
EL28A2SSN	15mm	0.49 kg
EL25A2SSN	17mm	0.53 kg
EL36A2SSN	15mm	1.01 kg
EL32A2SSN	16mm	0.82 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.