

# CFFPW Tapered Plastic Screw-In Plug for A2 Couplers



## CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Polietileno

Table 1/2


| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) | Altura (H) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| EL28CFFPW          | 28 mm                                   | #9                                      | 30M                        | 59 mm           | 50 mm           | 23 mm      |
| EL16CFFPW          | 16 mm                                   | #5                                      | 15M                        | 59 mm           | 36 mm           | 23 mm      |
| EL25CFFPW          | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 59 mm           | 46 mm           | 23 mm      |
| EL12CFFPW          | 12 mm                                   | #4                                      | 10M                        | 59 mm           | 32 mm           | 23 mm      |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro 1(Ø1) | Diámetro 2(Ø2) | Altura (H) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|
| EL20CFFPW          | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        | 59 mm          | 41 mm          | 23 mm      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Espesor (T) | Color    |
|--------------------|-------------|----------|
| EL28CFFPW          | 3 mm        | Negro    |
| EL16CFFPW          | 3 mm        | Negro    |
| EL25CFFPW          | 3 mm        | Rojo     |
| EL12CFFPW          | 3 mm        | Rojo     |
| EL20CFFPW          | 3 mm        | Amarillo |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.