

nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

ESPECIFICACIONES

Material: Hierro fundido

Acabado: Claro

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Embalaje	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)
--------------------	--------------------	----------	---	---	----------------------------	-----------------

LK5		Estándar	16 mm	#5	15M	65 mm
LK5PKG		A granel	16 mm	#5	15M	65 mm
LK16D		Estándar	16 mm	#5	15M	59 mm
LK6	145580	Estándar	20 mm	#6	20M	65 mm
LK6PKG		A granel	20 mm	#6	20M	65 mm
LK7	145585	Estándar	22 mm	#7		65 mm
LK7PKG		A granel	22 mm	#7		65 mm
LK8PKG		A granel	25 mm	#8	25M	68 mm
LK8	145590	Estándar	25 mm	#8	25M	68 mm
LK20D		Estándar	20 mm	#6	20M	62 mm
LK9	145595	Estándar	28 mm	#9	30M	71 mm
LK9PKG		A granel	28 mm	#9	30M	71 mm
LK25D		Estándar	25 mm	#8	25M	68 mm
LK10	145600	Estándar	32 mm	#10		76 mm
LK10PKG		A granel	32 mm	#10		76 mm
LK11	145605	Estándar	36 mm	#11	35 MILLONES	80 mm
LK11PKG		A granel	36 mm	#11	35 MILLONES	80 mm
LK12		Estándar	38 mm			94 mm
LK36D		Estándar	36 mm	#11	35 MILLONES	81 mm

LKT14	145611	Estándar	43 mm	#14	45 MILLONES	94 mm
LKT14PKG		A granel	43 mm	#14	45 MILLONES	94 mm
LK40		Estándar	40 mm			94 mm

Table 2/3						
Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Profundidad de la barra (BD)	Peso por unidad
LK5		48 mm	200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg
LK5PKG		48 mm	200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg
LK16D		41 mm	201 mm	168 mm	24mm	1.69 kg
LK6	145580	48 mm	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg
LK6PKG		48 mm	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg
LK7	145585	48 mm	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg
LK7PKG		48 mm	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg
LK8PKG		51 mm	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg
LK8	145590	51 mm	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg
LK20D		45 mm	226 mm	178 mm	35mm	1.98 kg
LK9	145595	54 mm	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg
LK9PKG		54 mm	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg
LK25D		51 mm	228 mm	178 mm	40mm	2.26 kg
LK10	145600	59 mm	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro 2(Ø2)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Profundidad de la barra (BD)	Peso por unidad
LK10PKG		59 mm	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg
LK11	145605	62 mm	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg
LK11PKG		62 mm	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg
LK12		70 mm	386 mm	324 mm	44mm	7.14 kg
LK36D		62 mm	313 mm	251 mm	52mm	4.04 kg
LKT14	145611	70 mm	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg
LKT14PKG		70 mm	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg
LK40		70 mm	386 mm	324 mm	57mm	6.33 kg

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
LK5		
LK5PKG		
LK16D		
LK6	145580	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK6PKG		
LK7	145585	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK7PKG		
LK8PKG		
LK8	145590	IAPMO®-UES, LA City Approval


Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
LK20D		
LK9	145595	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK9PKG		
LK25D		
LK10	145600	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK10PKG		
LK11	145605	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK11PKG		
LK12		
LK36D		
LKT14	145611	IAPMO®-UES, LA City Approval
LKT14PKG		
LK40		

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.