

Puente flexible para puesta a tierra de cerca y puerta

Servicios públicos de energía



CARACTERÍSTICAS

Se usa para unir puertas, mangos de operación de interruptor y cualquier otro artículo donde el movimiento o la vibración requiera un puente de puesta a tierra flexible

El conductor aislado de trenzado múltiple brinda flexibilidad y protección de trenzado

Los extremos crimpados del puente permiten que un conductor más grande quepa en el mismo molde que el conductor concéntrico

Las conexiones se realizan con conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld usando el mismo molde que se necesita para otras conexiones posteriores de cerca

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Código del cable
FJ1T42	1T

Tamaño de conductor	Diámetro de tubo	ERICO CADWELD Número de pieza del molde	Tamaño del material de soldadura
N.º 2 sól.	1 1/2 in - 4 in	VBC1TV3C	65
N.º 2 sól.	4 in - 6 in	VBC2GV5C	90
2/0 trenz.	1 1/4 in - 3 1/2 in	VBC2GV3C	115
2/0 trenz.	4 in - 6 in	VBC2GV5C	115
4/0 trenz.	1 1/4 in - 3 1/2 in	VBC2QV3C	115
4/0 trenz.	4 in - 6 in	VBC2QV5C	115

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE