

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Servicios públicos de energía

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Package Quantity	Montaje	EMC Gasket Type	Front Finish	Rear Finish
20848-611	3 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodizado	Conductive
20848-617	6 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodizado	Conductive

Table 2/3

Número de catálogo	Treated Edges	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type	Rack Width
20848-611	No	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminio	Front Panel	84 HP
20848-617	No	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminio	Front Panel	84 HP

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Ancho
20848-611	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-617	Front Panel without Handle	426.4 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE