

Guide Rail With Coding for CompactPCI/VME64x, PC

Power Utilities

New generation of Wih Coding type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

CARACTERÍSTICAS

NEW generation with coding type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units

Significantly increased stability, due to a optimized design and high quality material (PC)

Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3

"Halogen-Free", according to IEC 61249-2-21

Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements

Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Color	Cantidad del paquete	Profundidad de la placa	Ancho de ranura	De conformidad con
24568-356	Polycarbonato	Rojo		160 mm	2	EN 45545-2
64568-091	Polycarbonato	Rojo	50	220 mm	2	EN 45545-2

Número de catálogo	Material	Color	Cantidad del paquete	Profundidad de la placa	Ancho de ranura	Deconformidad con
24568-357	Polycarbonato	Rojo		70 mm	2	EN 45545-2
64568-086	Polycarbonato	Gris	50	70 mm	2	EN 45545-2
24568-360	Polycarbonato	Gris		70 mm	2	EN 45545-2
64568-085	Polycarbonato	Rojo	50	70 mm	2	EN 45545-2
64568-092	Polycarbonato	Gris	50	220 mm	2	EN 45545-2
24568-358	Polycarbonato	Gris		160 mm	2	EN 45545-2
64568-109	Polycarbonato, Aluminio	Rojo, Plata	50	160 mm	2.5	EN 45545-2
64568-112	Polycarbonato, Aluminio	Gris, Plata	50	220 mm	2.5	EN 45545-2
64568-111	Polycarbonato, Aluminio	Rojo, Plata	50	220 mm	2.5	EN 45545-2
64568-110	Polycarbonato, Aluminio	Gris, Plata	50	160 mm	2.5	EN 45545-2

Table 2/2

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo de producto	Tipo	Compatible con
24568-356	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
64568-091	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
24568-357	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo de producto	Tipo	Compatible con
64568-086	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
24568-360	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
64568-085	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
64568-092	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
24568-358	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
64568-109	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
64568-112	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
64568-111	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo de producto	Tipo	Compatible con
64568-110	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	Con Codificación	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE