

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

Power Utilities



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Grosor del conductor	Ancho del conductor	Altura (H)	Anchura (W)	A
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	Peso por unidad
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE