

Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened

Power Utilities

Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 and EMC applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

CARACTERÍSTICAS

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Plain or with brush strip

Height of connection plate 400 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Color	Código de color
21630-354	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-355	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-356	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-357	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-358	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-359	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de producto
21630-354	Puerta de gabinete

Número de catálogo	Tipo de producto
21630-355	Puerta de gabinete
21630-356	Puerta de gabinete
21630-357	Puerta de gabinete
21630-358	Puerta de gabinete
21630-359	Puerta de gabinete

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE