

Varistar CP Mobile Base/Plinth

Servicios públicos de energía

Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.

CARACTERÍSTICAS

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Ancho	Profundidad	Color	Color Code	Product Type	Tipo
21630-658	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-655	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-657	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-656	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-661	800 mm	600 mm			Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-663	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-664	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile

Número de catálogo	Ancho	Profundidad	Color	Color Code	Product Type	Tipo
21630-662	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile

Table 2/2

Número de catálogo	Works With
21630-658	Varistar CP
21630-655	Varistar CP
21630-657	Varistar CP
21630-656	Varistar CP
21630-661	Varistar CP
21630-663	Varistar CP
21630-664	Varistar CP
21630-662	Varistar CP

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE