

Unidad de ventilador de 19", 1 U, Control de velocidad y monitoreo

Unidad de ventilador para la instalación en un espacio de 1 U dentro del gabinete.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Rango seleccionable: 20 ... 40 °C y 30 ... 50 °C.

Bajo ruido a través del flujo de aire dependiente de la temperatura

Sensor externo, velocidad máxima es estado de fallo predeterminado

Control de funciones con ledes y por contacto seco

Protección de contacto según DIN EN ISO 13857

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Certificaciones
10713-098		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	CE, RoHS, EAC
19713-121	230V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	EAC, RoHS

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Certificaciones
19713-006	230V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	CE, RoHS, EAC
10713-099		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	EAC, CE, RoHS

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
10713-098	No
19713-121	No
19713-006	No
10713-099	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE