

Panel frontal CompacPRO

El panel frontal para los casos CompacPRO está atornillado al marco frontal de la caja.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El panel frontal está atornillado al marco frontal del recinto

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado

Table 2/2

Número de catálogo	Bordes tratados	Apantallamiento EMC	Altura	Anchura	Envío rápido
30823-209	No	No	84mm	238.7mm	No
30823-215	No	No	84mm	452.1mm	No
30823-254	No	No	128.4mm	167.5mm	No
30823-257	No	No	128.4mm	238.7mm	No
30823-224	No	No	128.4mm	345.4mm	No
30823-260	No	No	128.4mm	452.1mm	No
30823-269	No	No	1729mm	238.7mm	No
30823-227	No	No	172.9mm	345.4mm	No

Número de catálogo	Bordes tratados	Apantallamiento EMC	Altura	Anchura	Envío rápido
30823-272	No	No	172.9mm	452.1mm	No
30823-230	No	No	261.8mm	345.4mm	No
30823-284	No	No	261.8mm	452.1mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Kit de montaje para fijar un panel trasero y un panel frontal se incluye con el caso.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE