

Sistema serie CPCI con PSU enchufable, 4 U, 9 ranuras



Sistema Serial CompactPCI de 4 U con jaula de tarjeta vertical para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3U.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; placa trasera de acuerdo con PICMG CPCI-S.0

Sistema con jaula de tarjeta vertical. Para Formato de Junta 3U

Backplane 9 ranura, 3U CompactPCI Serial (topología Ethernet de una sola estrella), ranura del sistema izquierda

Disipación de calor a través de una unidad de ventilador de intercambio en caliente de 1 U

Soporta PCIe hasta Gen3, USB 2,0 y 3,0, SATA hasta Rev 3,0 y Ethernet hasta 10 GBase-T

Filtro de aire reacondicionable

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Tipo	Tipo de panel posterior	Transferencia de datos	Potencia por ranura
24579-416	Sistema	9	19" montaje en rack	Serie CompactPCI de 3 U con Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Tipo	Tipo de panel posterior	Transferencia de datos	Potencia por ranura
24579-421	Sistema	9	19" montaje en rack	Serie CompactPCI de 3 U con Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Dirección del flujo de aire	Altura del rack	Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación incluida	E/S posterior
24579-416	100 – 240V	De abajo a arriba	4U	(1) PSU enchufable	Sí	No
24579-421	100 – 240V	De abajo a arriba	4U	(2) PSU enchufable	Sí	Sí

Table 3/3

Número de catálogo	De conformidad con	Fondo	Altura	Cantidad del paquete	Envío rápido
24579-416	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No
24579-421	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los tipos de preferencia se pueden pedir directamente de stock, otras configuraciones a petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE