

# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, pesado, blindado

EMC subrack blindado para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo H ("pesado"), 19" soporte está firmemente fijado al panel lateral (tox-frío soldado)

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Construcción de aluminio

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Aluminio

**Acabado:** Anodizado; Pasivado

**Tipo de producto:** Subrack/chasis

**Apantallamiento EMC:** Sí

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo (D) | Cantidad del paquete | Para montaje  | Profundidad de la placa | Tipo de junta EMC |
|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 24563-172          | 3U              | 235mm     | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm            | Textil            |
| 24563-173          | 3U              | 295mm     | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm     | Textil            |
| 24563-174          | 3U              | 355mm     | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm     | Textil            |
| 24563-472          | 6U              | 235mm     | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm            | Textil            |
| 24563-473          | 6U              | 295mm     | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm     | Textil            |
| 24563-474          | 6U              | 355mm     | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm     | Textil            |

Table 2/3

| Número de catálogo | Tolerancia a impactos y vibraciones | Mango incluido | Montaje | De conformidad con | Ancho del rack | Carga estática |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 24563-172          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-173          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-174          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-472          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-473          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-474          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |

Table 3/3

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
|--------------------|--------------|

|           |    |
|-----------|----|
| 24563-172 | No |
| 24563-173 | No |
| 24563-174 | No |
| 24563-472 | No |
| 24563-473 | No |
| 24563-474 | No |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**