

Panel frontal, sin blindaje, con Pin de sujetador



Panel frontal con conexión GND/puesta a tierra. La conexión a tierra se puede hacer con un cable que se ajusta al pasador de sujeción en la parte trasera del panel.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Habilitar la puesta a tierra de la zona frontal (clase de protección 1)

ESPECIFICACIONES

Fondo:	2.5mm
Altura del rack:	3U
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal sin mango

Table 1/2

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
20119-159	7HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
20119-160	14HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No
20119-161	21HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No
20119-162	28HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No
20119-163	42HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No

Table 2/2

Número de catálogo	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Anchura	Envío rápido
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	35.2mm	No
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	70.8mm	No
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	106.3mm	No
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	141.9mm	No
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	213mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE