


# Inserción roscada de rieles horizontales, M2.5



El inserto roscado es una tira metálica con rosca M2.5 y permite la fijación de paneles frontales.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los tornillos de collar utilizados para la fijación de paneles delanteros de ancho parcial deben tener una longitud de 12,3 mm

Utilizable para todos los rieles horizontales

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas; Casos                                                       |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac |
| <b>Material:</b>             | Acero                                                                  |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Inserción roscada                                                      |
| <b>Acabado:</b>              | Zinc plateado                                                          |

Table 1/1

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|----------|--------------|
| 34561-342          | 42HP           | 1                    | 217.94mm | No           |
| 34561-384          | 84HP           | 1                    | 431.3mm  | No           |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud  | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
| 34565-196          | 196HP          | 1                    | 1000.26mm | No           |
| 34561-328          | 28HP           | 1                    | 146.82mm  | No           |
| 34561-363          | 84HP           | 1                    | 324.62mm  | No           |
| 34561-320          | 20HP           | 1                    | 106.18mm  | No           |
| 34561-340          | 40HP           | 1                    | 207.78mm  | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**