

# PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



## CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y ofrece conmutación remota de tomacorrientes individuales, proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13, C19

## ESPECIFICACIONES

Table 1/6

| Número de catálogo | Familia de productos | Tipo            | Tipo de producto | Tipo de toma de corriente          | Número de tomas de corriente | Color |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|
| EN2326             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (20) C13, (4) C19                  | 24                           | Negro |
| EN2325             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (20) C13, (4) C19                  | 24                           | Negro |
| EN2329             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (24) C13, (8) C19                  | 32                           | Negro |
| EN2350             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21 | 40                           | Negro |

| Número de catálogo | Familia de productos | Tipo            | Tipo de producto | Tipo de tomade corriente                         | Número de tomas de corriente | Color |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| EN2380             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (16) Cierre C13/C15, (16) Cierre C13/C15/C19/C21 | 32                           | Negro |

Table 2/6

| Número de catálogo | Disyuntor            | Tomas conmutadas | Cantidad de disyuntores | Clasificación de potencia | Longitud del cable de entrada | Ubicación del cable de entrada |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| EN2326             | No hay disyuntor     | Sí               | 0                       | 3,7 kVA                   | 3m                            | Alimentación superior          |
| EN2325             | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | Sí               | 2                       | 7,4 kVA                   | 3m                            | Alimentación superior          |
| EN2329             | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | Sí               | 2                       | 7,4 kVA                   | 3m                            | Alimentación superior          |
| EN2350             | 20 A, 1 polo, Hy-Mag | Sí               | 2                       | 7,4 kVA                   | 3m                            | Alimentación superior          |
| EN2380             | 20 A, 1 polo, Hy-Mag | Sí               | 2                       | 7,4 kVA                   | 3m                            | Alimentación superior          |

Table 3/6

| Número de catálogo | Tensión de entrada | Fase | Potencia de entrada máxima | Tensión nominal | Interruptor de encendido/apagado incluido | Tensión de salida |
|--------------------|--------------------|------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|
| EN2326             | 100 – 240V         | 1 PH | 3,68 kVA                   | 230V            | Sí                                        | 230VAC            |
| EN2325             | 200 – 240V         | 1 PH | 7,44 kVA                   | 230V            | Sí                                        | 230VAC            |
| EN2329             | 200 – 240V         | 1 PH | 7,44 kVA                   | 230V            | Sí                                        | 230VAC            |
| EN2350             | 200 – 240V         | 1 PH | 7,44 kVA                   | 230V            | Sí                                        | 230VAC            |
| EN2380             | 200 – 240V         | 1 PH | 7,44 kVA                   | 230V            | Sí                                        | 230VAC            |

Table 4/6

| Número de catálogo | Amperaje (amperaje reducido) | Tipo de enchufe | Unidades de rack | Cable de entrada extraíble | Tipo de medición | Material |
|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|

|        |      |                           |    |    |            |       |
|--------|------|---------------------------|----|----|------------|-------|
| EN2326 | 16A  | IEC 60309<br>316P6 (IP44) | 0U | Sí | Aportación | Acero |
| EN2325 | 32 A | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U | No | Aportación | Acero |
| EN2329 | 32 A | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U | No | Aportación | Acero |
| EN2350 | 32 A | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U | No | Aportación | Acero |
| EN2380 | 32 A | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U | No | Aportación | Acero |

Table 5/6

| Número de catálogo | Acabado          | Altura | Anchura | Fondo | Peso   | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------------|--------|---------|-------|--------|----------------------|
| EN2326             | Polvo recubierto | 1490mm | 52mm    | 53mm  | 7.21kg | 1                    |
| EN2325             | Polvo recubierto | 1750mm | 52mm    | 53mm  | 9.5kg  | 1                    |
| EN2329             | Polvo recubierto | 1750mm | 52mm    | 53mm  | 8.52kg | 1                    |
| EN2350             | Polvo recubierto | 1490mm | 56mm    | 75mm  | 9.12kg | 1                    |
| EN2380             | Polvo recubierto | 1490mm | 56mm    | 75mm  |        | 1                    |

Table 6/6

| Número de catálogo | Capacidad de interrupción | Envío rápido |
|--------------------|---------------------------|--------------|
| EN2326             | 5kAIC                     | No           |
| EN2325             | 5kAIC                     | No           |
| EN2329             | 5kAIC                     | No           |
| EN2350             | 5kAIC                     | No           |
| EN2380             | 5kAIC                     | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE