


# Mango delantero MultipacPRO, una pieza, ancho 10 mm



Las manijas delanteras se pueden montar y proporcionar un montaje más fácil de montar. Las manijas se pueden ensamblar desde el lado frontal.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga 30 kg/par

Asamblea en el panel frontal

Se puede utilizar para las versiones de aluminio o chapa metálica

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio                             |
| <b>Acabado:</b>              | Anodizado                            |
| <b>Compatible con:</b>       | Chasis; Paneles frontales            |
| <b>Familia de productos:</b> | MultipacPRO; Frame Type Plug-in Unit |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Maneja                               |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango | Color | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------|---------|--------------|
| 20860-256          | 1U              | 2                    | Recto         | Plata | 10mm    | No           |
| 20860-257          | 2U              | 2                    | Recto         | Plata | 10mm    | No           |

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango | Color | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------|---------|--------------|
| 20860-259          | 4U              | 2                    | Recto         | Plata | 10mm    | No           |
| 20860-258          | 3U              | 2                    | Recto         | Plata | 10mm    | No           |
| 20860-260          | 5U              | 2                    | Recto         | Plata | 10mm    | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**