


Novastar 19" estante, estacionario



Novastar 19" Estante, estacionario con capacidad de carga de 75 kg, perforado para facilitar el montaje.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Altura de montaje 1 U, para el montaje en los verticales del gabinete

Capacidad de carga estática 75 kg

Perforado para el montaje de bridas de cable

St, 1,5 mm

Con perforación

Color RAL 7021

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Plataforma

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
27230-051	553mm	500mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-053	553mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-165	740mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-052	553mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-089	553mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-088	553mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Tipo	Envío rápido
27230-051	44.45mm	Plataforma fija	No
27230-053	44.45mm	Plataforma fija	No
27230-165	44.45mm	Plataforma fija	No
27230-052	44.45mm	Plataforma fija	No
27230-089	44.45mm	Plataforma fija	No
27230-088	44.45mm	Plataforma fija	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE