

PSU 19" AC / DC regulador lineal, solo

Regulador lineal para aplicaciones que requieren un nivel de ruido de salida muy bajo.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

1 voltaje de salida

Alta precisión de control, ondulación residual baja y baja interferencia

Tensión de red / línea 230 VAC (se puede cambiar a 115 VAC con el kit de conversión de tensión de red / línea)

Adecuado para aplicaciones médicas (espacios de seguridad de 8 mm)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13105-004	19" regulador lineal	230V	16W	1	24V	0.6A
13105-003	19" regulador lineal	230V	15W	1	15V	1A
13105-001	19" regulador lineal	230V	8W	1	5V	1.5A

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13105-002	19" regulador lineal	230V	13W	1	12V	1.1A
13105-006	19" regulador lineal	230V	20W	1	5V	4A
13105-007	19" regulador lineal	230V	31W	1	12V	2.8A
13105-008	19" regulador lineal	230V	33W	1	15V	2.2A
13105-009	19" regulador lineal	230V	36W	1	24V	1.5A
13105-011	19" regulador lineal	230V	30W	1	5V	6A
13105-012	19" regulador lineal	230V	50W	1	12V	4.2A
13105-013	19" regulador lineal	230V	53W	1	15V	3.5A
13105-014	19" regulador lineal	230V	60W	1	24V	2.5A

Table 2/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Certificaciones	Envío rápido
13105-004	3U	6HP	171.93mm	1	CE, EN 62368-1, RoHS	No
13105-003	3U	6HP	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	No
13105-001	3U	6HP	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	No
13105-002	3U	6HP	171.93mm	1	CE, EN 62368-1, RoHS	No
13105-006	3U	10HP	171.93mm	1	RoHS, CE	No
13105-007	3U	10HP	171.93mm	1	CE, RoHS	No
13105-008	3U	10HP	171.93mm	1	RoHS, CE	No

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Certificaciones	Envío rápido
13105-009	3U	10HP	171.93mm	1	CE, RoHS	No
13105-011	3U	14HP	171.93mm	1	RoHS, CE	No
13105-012	3U	14HP	171.93mm	1	CE, RoHS	No
13105-013	3U	14HP	171.93mm	1	RoHS, CE	No
13105-014	3U	14HP	171.93mm	1	CE, RoHS	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el panel frontal por separado.

Datos de salida en Ta = 0 ... 50 °C.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE