

PSU 19" AC/DC MAXPOWER 180 W, Individual



Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y un voltaje de salida.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 254 VAC y 100 ... 360 VDC con corrección activa del factor de potencia (PFC)

1 voltaje de salida

Señalización: Voltaje de salida OK

Eficiencia hasta el 87 %

Desacoplamiento activo integrado para la operación de redundancia

Autobús Actual Activo de la Participación (CSB)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13100-153	19" Modo conmutado	90 – 264V	168W	1	24V	7A
13100-151	19" Modo conmutado	90 – 264V	156W	1	12V	13A

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13100-152	19" Modo conmutado	90 – 264V	165W	1	15V	11A
13100-150	19" Modo conmutado	90 – 264V	150W	1	5V	30A

Table 2/2				
Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Envío rápido
13100-153	3U	8HP	1	No
13100-151	3U	8HP	1	No
13100-152	3U	8HP	1	No
13100-150	3U	8HP	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene el panel frontal por separado.

Datos de salida para tensión de red > 190 VAC, TA = 0 ... 50 °C.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE