


Varistar 19" Estantería, estacionaria, 75 kg



Varistar 19" Estantería, estacionaria, 75 kg.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 75 kg

St, 1,5 mm

Incluye GND/Grounding

Ancho 495 mm

Para el montaje en cuatro montajes de panel / deslizamiento de 19"

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Plataforma

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21130-302	495mm		1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-303	495mm		1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21130-304	495mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-305	495mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-309	495mm		1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
22130-302	495mm		1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-303	495mm		1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-304	495mm	800mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-305	495mm	800mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-309	495mm		1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

Table 2/2				
Número de catálogo	Altura	Longitud	Tipo	Envío rápido
21130-302	400mm	342mm	Profundidad empotrada	No
21130-303	500mm	442mm	Profundidad total	No
21130-304	600mm	642mm	Profundidad empotrada	No
21130-305	700mm	642mm	Profundidad total	No
21130-309	740mm	682mm	Profundidad total	No
22130-302	400mm	342mm	Profundidad empotrada	No
22130-303	500mm	442mm	Profundidad total	No
22130-304	600mm	642mm	Profundidad empotrada	No
22130-305	700mm	642mm	Profundidad total	No

Número de catálogo	Altura	Longitud	Tipo	Envío rápido
22130-309	740mm	682mm	Profundidad total	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE