

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 1 punto



Varistar CP Puerta de acero, IP 20 con bloqueo de punto único.

CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero con cierre de punto único para la clase de protección IP 20

Ángulo de apertura 180°

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP20

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo de bloqueo	Cantidad del paquete	Color
21630-493	24U	1200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-400	24U	1200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-494	24U	1200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-401	24U	1200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-495	29U	1400mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo desbloqueo	Cantidad del paquete	Color
21630-402	29U	1400mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-496	29U	1400mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-403	29U	1400mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-497	33U	1600mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-404	33U	1600mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-498	33U	1600mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-405	33U	1600mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-499	38U	1800mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-406	38U	1800mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-500	38U	1800mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-407	38U	1800mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-501	42U	2000mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-002	42U	2000mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-502	42U	2000mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-009	42U	2000mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-503	47U	2200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-003	47U	2200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-504	47U	2200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo de bloqueo	Cantidad del paquete	Color
21630-010	47U	2200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-004	52U	2450mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-011	52U	2450mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro

Table 2/2						
Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-493	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-400	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-494	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-401	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-495	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-402	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-496	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-403	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-497	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-404	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-498	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-405	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-499	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No

Número de catálogo	Código de color	Deconformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-406	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-500	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-407	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-501	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-002	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-502	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-009	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-503	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-003	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-504	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-010	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-004	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No
21630-011	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE