

# Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo multipunto, acortada



Puerta de acero IP55 con mango de palanca y cierre de hasta 4 puntos (>2000mm).

## CARACTERÍSTICAS

Altura de la placa de conexión 400 mm

La placa de conexión se puede montar en la parte superior o inferior

Mango de palanca con pulsador

Ángulo de apertura 180°

Puerta de acero con cierre de hasta 4 puntos

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Puerta de gabinete

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|----------------------|-------|
| 21630-372          | 38U             | 1800mm | 600mm   | IP55                | 1                    |       |
| 21630-373          | 38U             | 1800mm | 800mm   | IP55                | 1                    |       |
| 21630-374          | 42U             | 2000mm | 600mm   | IP55                | 1                    |       |
| 21630-375          | 42U             | 2000mm | 800mm   | IP55                | 1                    |       |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-376          | 47U             | 2200mm | 600mm   | IP55                | 1                    |            |
| 21630-377          | 47U             | 2200mm | 800mm   | IP55                | 1                    |            |
| 21630-711          | 38U             | 1800mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-712          | 38U             | 1800mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-713          | 42U             | 2000mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-714          | 42U             | 2000mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-715          | 47U             | 2200mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-716          | 47U             | 2200mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |

Table 2/2

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Tipo de bloqueo     | Material               | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 21630-372          |                 | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero, Stainless Acero | No           |
| 21630-373          |                 | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero, Stainless Acero | No           |
| 21630-374          |                 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Acero, Stainless Acero | No           |
| 21630-375          |                 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Acero, Stainless Acero | No           |
| 21630-376          |                 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Acero, Stainless Acero | No           |
| 21630-377          |                 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Acero, Stainless Acero | No           |
| 21630-711          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero                  | No           |
| 21630-712          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero                  | No           |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Tipo de bloqueo     | Material | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------|--------------|
| 21630-713          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Acero    | No           |
| 21630-714          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Acero    | No           |
| 21630-715          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Acero    | No           |
| 21630-716          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Acero    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**