


Estantería Varistar, estacionaria, 75 kg



Estante estacionario Varistar, ya sea de pierna completa o acortado.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

1 U incl. GND/puesta a tierra

Se monta directamente en el rack Varistar

St, 1,5 mm

Capacidad de carga estática 75 kg

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Plataforma

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21130-322	544mm	479mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21130-323	544mm	497mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-324	544mm	597mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-325	544mm	697mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-326	544mm	797mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-327	544mm	897mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-332	744mm	479mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-333	744mm	479mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-334	744mm	597mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-335	744mm	697mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-336	744mm	797mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-337	744mm	897mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-550	544mm	997mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-551	544mm	1097mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-552	744mm	997mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21130-553	744mm	1097mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
22130-322	544mm	497mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-323	544mm	497mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-324	544mm	697mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
22130-325	544mm	697mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-326	544mm	797mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-327	544mm	897mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-332	744mm	497mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-333	744mm	497mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-334	744mm	597mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-335	744mm	697mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-336	744mm	797mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-337	744mm	897mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-551	544mm	1097mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
22130-553	744mm	1097mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

Table 2/2		
Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
21130-322	Profundidad empotrada	No
21130-323	Profundidad total	No
21130-324	Profundidad empotrada	No
21130-325	Profundidad total	No
21130-326	Profundidad total	No
21130-327	Profundidad total	No

Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
21130-332	Profundidad empotrada	No
21130-333	Profundidad total	No
21130-334	Profundidad empotrada	No
21130-335	Profundidad total	No
21130-336	Profundidad total	No
21130-337	Profundidad total	No
21130-550	Profundidad total	No
21130-551	Profundidad total	No
21130-552	Profundidad total	No
21130-553	Profundidad total	No
22130-322	Profundidad empotrada	No
22130-323	Profundidad total	No
22130-324	Profundidad empotrada	No
22130-325	Profundidad total	No
22130-326	Profundidad total	No
22130-327	Profundidad total	No
22130-332	Profundidad empotrada	No
22130-333	Profundidad total	No

Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
22130-334	Profundidad empotrada	No
22130-335	Profundidad total	No
22130-336	Profundidad total	No
22130-337	Profundidad total	No
22130-551	Profundidad total	No
22130-553	Profundidad total	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para el montaje de los estantes acortados 2 miembros de profundidad adicionales son necesarios, por favor ordene por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE