


Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre los pedestales que se utilizan bajo pisos falsos

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT16HPCD1B	181226	25 mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HPCD1B	181247	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HPCD1B	181227	50 mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HPCD1B	181228	75 mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HPCD1B	181229	100 mm	9987mm ²	330	220	140


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del pedestal
CAT16HPCD1B	181226	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT21HPCD1B	181247	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT32HPCD1B	181227	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT48HPCD1B	181228	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT64HPCD1B	181229	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

