

Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El soporte a base de rodillo está diseñado específicamente para aplicaciones de azotea

La capacidad del rodillo permite el movimiento lateral del tubo como resultado de la expansión y contracción térmica

Los rodillos de polímero aseguran una rotación libre de corrosión

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Temperatura: -45 to 65 °C

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Material: Polietileno;Polipropileno;Acero


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	A
PRF2	360470	50 Max	147 mm	203mm	152 mm	114 mm
PRF3	360471	80 Max	159 mm	317.5mm	203 mm	159 mm
PRF6	360472	150 Max	159 mm	483mm	203 mm	260 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Superficie	Peso por unidad	Carga estática	Certificaciones
PRF2	360470	26452mm ²	0.5 kg	440N	ITB
PRF3	360471	59355mm ²	1 kg	1112N	
PRF6	360472	91613mm ²	1.5 kg	2670N	ITB

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

