

Soporte para canal strut en viga con perno en U



CARACTERÍSTICAS

Incluye pernos en U y tuercas

Requiere instalación en pares

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de perfil ranurado	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor del reborde (FT)	Anchura (W)	Espesor (T)	A
BC17D000EG	AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	0.375	20.6 mm Max	76.2 mm	6.35 mm	26.99 mm
BC17A000EG	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	0.375	20.6 mm Max	76.2 mm	6.35 mm	26.99 mm


Table 2/2

Número de catálogo	B	C	Carga estática
BC17D000EG	42.86 mm	127 mm	5300N
BC17A000EG	42.86 mm	85.72 mm	5300N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática se basa en un par de mordazas de canal strut.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

