

# Cable a alma de raíl, molde solamente, de señal

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de carril:** 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

**Material:** Grafito

Table 1/1

| Número de catálogo | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor              | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador | Orientación    |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|
| SBB200CLH          | 1" Tab                         | 3/16" Bondstrand                  | 4.76mm                                   | TB5, T21           | Mano izquierda |
| SBB200CRH          | 1" Tab                         | 3/16" Bondstrand                  | 4.76mm                                   | TB5, T21           | Mano derecha   |
| SBW3150BLH         | 1" Tab                         | 3/16" Bondstrand                  | 4.76mm                                   | TB5                | Mano izquierda |
| SBW3150BRH         | 1" Tab                         | 3/16" Bondstrand                  | 4.76mm                                   | TB5                | Mano derecha   |
| SBB200YLH          | 1" Tab                         | 16 mm <sup>2</sup><br>Concéntrico | 5.18mm                                   | T21, TB5           | Mano izquierda |

| Número de catálogo | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor              | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador | Orientación    |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|
| SBB200YRH          | 1" Tab                         | 16 mm <sup>2</sup><br>Concéntrico | 5.18mm                                   | T21, TB5           | Mano derecha   |
| SBB200XRH          | 1" Tab                         | 25 mm <sup>2</sup> varados        | 6.6mm                                    | TB5, T21           | Mano derecha   |
| SBB200PLH          | 1" Tab                         | 35 mm <sup>2</sup> varados        | 7.75mm                                   | TB5, T21           | Mano izquierda |
| SBB200PRH          | 1" Tab                         | 35 mm <sup>2</sup> varados        | 7.75mm                                   | TB5, T21           | Mano derecha   |
| SBWW6LH            | Hecho sobre el terreno         | 50 mm <sup>2</sup> sólido         | 8mm                                      | T21                | Mano izquierda |
| SBWW6RH            | Hecho sobre el terreno         | 50 mm <sup>2</sup> sólido         | 8mm                                      | T21                | Mano derecha   |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**