

Estante con respiradero de acero de doble cara

Data Solutions



El rack con respiradero de acero de doble cara se monta en las bridas delantera y trasera de un rack de marco abierto. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Permite más flujo de aire que las versiones de acero y aluminio. La clasificación de carga del estante es de 300 lb (136.1 kg)

CARACTERÍSTICAS

El rack con respiradero de acero de doble cara se monta en las bridas delantera y trasera de un rack de marco abierto.

Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara

Permite más flujo de aire que las versiones de acero y aluminio.

La clasificación de carga es de 300 lb (136.1 kg) en total

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
ESH [®] DV19	21849	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
ESH [®] DV23	21859	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack	Altura	Anchura	Fondo
ESH [®] DV19	21849	3U	123mm	482mm	267mm

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack	Altura	Anchura	Fondo
ESHDV23	21859	3U	123mm	584mm	267mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE