

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamble para montaje en poste

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

TDSGAPC14



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se monta a un tubo Cédula 40 o a un poste sin cortar ni perforar el tubo

Acepta las terminaciones de conexión a tierra para telecomunicaciones estándar (no se incluyen las terminaciones)

Incluye 14 espaciadores estándar (TDSGAS)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Cobre; Acero inoxidable 304 (EN 1,4301); Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305); Nylon

Acabado: Estañado

Espesor del separador: 6.4mm

Longitud (L): 266mm

A: 25.4mm

Tamaño de poste de cerca, nominal: 1.5 – 2in


Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø): 48 – 63.5mm

Tamaño de rosca 1 (TS1): 3/8" UNC

Tamaño de rosca 2 (TS2): 5/16" UNC

Tamaño de rosca 3 (TS3): 5/16" UNC

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE