

D-Box, tipo 1, 48.00 x 24.00 x 8.00, de acero, gris claro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

DBS48248G



Ideal para aplicaciones minoristas en las que es necesario albergar equipos de red de 19 pulg. en una ubicación pública, la D-Box orientada horizontalmente es un gabinete de bajo perfil con una puerta con bisagras para un acceso frontal cómodo y una combinación de ángulos de rack fijos y giratorios para adaptarse a diferentes tamaños de equipo.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

La ventilación cumple con la norma UL 60950
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
Ventilation complies with UL 60950

NEMA tipo 1
Designed in accordance with BICSI TDMM Tenth edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)
EIA 310-D
IEC 60529, IP40
NEMA Type 1

CARACTERÍSTICAS

Los pasadores de bisagra autónomos accionados por resorte permiten retirar la puerta.

La puerta reversible se ajusta al ras del cuerpo sin esquinas expuestas.

Chiqueadores para ventilador de 4 pulgadas en la parte superior e inferior del gabinete.

Chiqueadores de cableado (7/8 pulgadas, 1-3/8 pulgadas y 3 pulgadas) en la parte superior e inferior del gabinete; dos troqueles de 3 pulg. para entrada de cables en la parte trasera.

Apertura de puerta 120 grados para un acceso máximo al equipo.

Múltiples puntos de sujeción de cables en la parte trasera del gabinete.

Cerrojo de un cuarto de vuelta con sistema de cierre.

Ranuras de montaje de orificio de cerradura espaciadas 16.00 pulgadas (406 mm) en el centro para un montaje sencillo del gabinete.

Se suministran manguitos para accesorios de montaje como bobinas de cable.

Patch panel mounting angles rotate down for access

La brida alrededor de la abertura de la puerta protege el interior.

Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).

Perno de tierra en chasis.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 14371

Altura: 1219mm

Anchura: 610mm

Fondo: 212mm

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Grosor del cuerpo: 1.52mm

Grosor de puerta: 1.9mm

Unidades de rack: 4U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE