

Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 6U, de acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

E19HPM6U



El panel con bisagras de 19 pulgadas proporciona una solución para equipos de red más pequeños, paneles de perforación y de conexiones en áreas donde el espacio en el suelo es de alta prioridad. El fácil acceso facilita la instalación de componentes y la futura expansión sin alterar el cableado o el equipo existente. Se puede montar con bisagras a la izquierda o a la derecha.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 2416 Listed; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

CARACTERÍSTICAS

Diseño abierto que ofrece flujo de aire sin restricciones

Orificios de salida de cables grandes en la superficie posterior

Ranuras de montaje de orificio de cerradura en centros de 16 pulg. con capacidad para sujetadores de montaje de hasta 3/8 pulgadas de diámetro (no suministrados)

Las bisagras de alta resistencia están soldadas al marco

Bisagra proporcionada por cada espacio de unidad de rack

El modelo de una unidad de rack tiene bisagra de tamaño medio

Proporciona acceso a la parte posterior del equipo

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 11004

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 2.66mm

Unidades de rack: 6U

Clasificación de carga: 68kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE