


Secciones rectas de escalerilla (clasificación cULus)

Data Solutions



Las secciones rectas de la escalerilla soportan el cable en tramos rectos. Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulgadas (38 mm x 8 mm) de calibre 16. La longitud nominal instalada es de 10 pies (3.05 m). Cada sección mide 9 pies 11-1/2 pulg. (3.03 m) de largo con travesaños soldados a intervalos de 9 pulg. (229 mm).

CARACTERÍSTICAS

Las secciones rectas de la escalerilla soportan el cable en tramos rectos.

Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm) calibre 16

La longitud nominal instalada es de 10 pies (3.05 m)

Cada sección tiene una longitud de 9 pies 11-1/2 pulg. (3.03 m) con travesaños soldados a intervalos de 9 pulgadas (229 mm).

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
LSS12BLK	10026	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LSS12G	10025	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm
LSS12GZ	10027	Acero suave	Zinc plateado			1.52mm
LSS12W	29913	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
LSS15BLK	29983	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LSS15W	29984	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LSS18BLK	10032	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LSS18G	10028	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm
LSS18GZ	10033	Acero suave	Zinc plateado			1.52mm
LSS18W	29914	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LSS24BLK	17335	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LSS24W	29915	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
LSS6BLK	10023	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
LSS6G	10022	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm
LSS6GZ	10024	Acero suave	Zinc plateado			1.52mm
LSS6W	29912	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.