

# Rack de marco abierto de 2 postes

## Data Solutions



Diseñados para su uso en centros de datos de comunicación y salas de telecomunicaciones, los racks de marco abierto de 2 postes satisfacen los requisitos funcionales básicos para la estructuración de cables. Los racks están disponibles en anchos de columna de 3 pulg. o 6 pulg.

### ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 2416 Listed; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

### CARACTERÍSTICAS

Rango de alturas de 4 pies a 9 pies (24U a 58U) para cumplir con los requisitos de capacidad; los paquetes de rack de 19 pulgadas tienen 7 pies de altura

Los rieles laterales tienen perforaciones en ambos lados, con roscas de 12-24 UNC para una rápida instalación.

El patrón de orificios de montaje vertical EIA Universal de 5/8pulgadas - 5/8pulgadas - 1/2 pulgadas coincide con los estándares de la industria.

Las marcas RU en la parte delantera y trasera de los verticales facilitan el montaje del equipo.

Se empaqueta sin ensamblar en cajas individuales; se suministran los herrajes de montaje para un almacenamiento e instalación adecuados.

Prácticos paquetes de gestor de cableado y racks que se ofrecen con uno o dos gestores de cableado de 6 pulgadas; incluye una cubierta articulada de una sola pieza.

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado          |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------|------------------|
| EDR19FM24U         | 21599              | 1219mm | 514mm   | 381mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR19FM38U         | 21609              | 1829mm | 514mm   | 381mm | Aluminio | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado          |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------|------------------|
| EDR19FM45U         | 21619              | 2134mm | 514mm   | 381mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR19FM45U6        | 25324              | 2134mm | 515mm   | 457mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR19FM45UC M1     | 14643              | 2134mm | 699mm   | 457mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR19FM45UC M2     | 14644              | 2134mm | 883mm   | 457mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR19FM51U         | 21629              | 2438mm | 514mm   | 381mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR19FM51U6        | 25325              | 2438mm | 515mm   | 457mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR19FM58U         | 35309              | 2743mm | 514mm   | 381mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR23FM24U         | 21649              | 1219mm | 616mm   | 381mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR23FM38U         | 21659              | 1829mm | 616mm   | 381mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR23FM45U         | 21669              | 2134mm | 616mm   | 381mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EDR23FM51U         | 21679              | 2438mm | 616mm   | 381mm | Aluminio | Polvo recubierto |
| EVR19FM45U         | 22019              | 2134mm | 514mm   | 381mm | Aluminio | Molino           |
| EVR19FM51U         | 22029              | 2438mm | 514mm   | 381mm | Aluminio | Molino           |
| EVR19FM58U         | 35319              | 2743mm | 514mm   | 381mm | Aluminio | Molino           |
| EVR23FM45U         | 22039              | 2134mm | 616mm   | 381mm | Aluminio | Molino           |
| EVR23FM51U         | 22049              | 2438mm | 616mm   | 381mm | Aluminio | Molino           |
| EW19FM45U          | 36108              | 2134mm | 514mm   | 381mm | Aluminio | Molino           |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Color     | Código de color | Espesor | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|------------------|
| EDR19FM24U         | 21599              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 24U              |
| EDR19FM38U         | 21609              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 38U              |
| EDR19FM45U         | 21619              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 45U              |
| EDR19FM45U6        | 25324              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 45U              |
| EDR19FM45UCM1      | 14643              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 45U              |
| EDR19FM45UCM2      | 14644              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 45U              |
| EDR19FM51U         | 21629              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 51U              |
| EDR19FM51U6        | 25325              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 51U              |
| EDR19FM58U         | 35309              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 58U              |
| EDR23FM24U         | 21649              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 24U              |
| EDR23FM38U         | 21659              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 38U              |
| EDR23FM45U         | 21669              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 45U              |
| EDR23FM51U         | 21679              | Jet Black | RAL 9005        | 3.5mm   | 51U              |
| EVR19FM45U         | 22019              |           |                 | 3.5mm   | 45U              |
| EVR19FM51U         | 22029              |           |                 | 3.5mm   | 51U              |
| EVR19FM58U         | 35319              |           |                 | 3.5mm   | 58U              |
| EVR23FM45U         | 22039              |           |                 | 3.5mm   | 45U              |
| EVR23FM51U         | 22049              |           |                 | 3.5mm   | 51U              |

| Número de catálogo | Número de artículo | Color  | Código de color | Espesor | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------|---------|------------------|
| EWR19FM45U         | 36108              | Blanco | RAL 9003        | 3.5mm   | 45U              |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE