


Ángulos de rack de 19 y 23 pulgadas

Data Solutions



Los ángulos del rack de estante de 19 pulg. 23 pulg. proporcionan una separación del rack de 19 o 23 pulg. en una variedad de gabinetes de red, sísmicos y de PC. Los ángulos de rack admiten cualquier equipo de red con separación EIA estándar diseñado para montarse dentro de un gabinete. La separación del rack, ya sea de 19 o 23 pulg., depende del ancho del marco. Están hechos de acero calibre 14 con orificios cuadrados o acero calibre 12 con orificios roscados 10-32. Cada SKU viene con un par de ángulos para rack.

CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de rack de 19 pulg. y 23 pulg. proporcionan una separación de 19 pulg. o 23 pulg. del rack en una variedad de gabinetes de red, sísmicos y de PC.

Los ángulos de rack admiten cualquier equipo de red con separación EIA estándar diseñado para montarse dentro de un gabinete.

La separación del rack, ya sea de 19 o 23 pulg., depende del ancho del marco.

Están hechos de acero calibre 14 con orificios cuadrados o acero calibre 12 con orificios roscados de 10-32.

Cada SKU viene con un par de ángulos de rack.

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
ERA197THLN	11254	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
ERA192321TPL	11251	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2.66mm
ERA1910TPL	11236	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2.66mm
ERA197TPLN	11247	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2.66mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
ERA1921TPL	11248	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2.66mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de taladro	Compatible con ancho de bastidor	Unidades de rack
ERA197THLN	11254	Plaza	600mm	11U
ERA192321TPL	11251	Golpeado	800mm	45U
ERA1910TPL	11236	Golpeado		19U
ERA197TPLN	11247	Golpeado	600mm	11U
ERA1921TPL	11248	Golpeado	700mm	45U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE