

# Estante ajustable para montaje en rack

## Data Solutions



El estante ajustable de montaje en rack se monta en la superficie frontal de los ángulos del rack delantero y trasero. Los brackets de soporte ajustables para estante son de acero calibre 12 con revestimiento transparente y se ajustan para adaptarse a gabinetes de profundidad múltiple o ubicación en ángulo de rack. Se ofrecen modelos sólidos y con respiradero. Se ajustan a un espacio de rack de 19 o 23 pulgadas y sólo requieren 1U de espacio de rack. Considere que la clasificación de carga es de 150 lb (68 kg).

### CARACTERÍSTICAS

El estante ajustable de montaje en rack se monta en la superficie frontal de los ángulos de rack delantero y trasero.

Los brackets de soporte ajustables para estante son de acero calibre 12 con revestimiento transparente y se ajustan para adaptarse a gabinetes de profundidad múltiple o ubicación en ángulo de rack.

Se ofrecen modelos sólidos y con respiradero.

Se ajustan a espacios de rack de 19 o 23 pulgadas y requieren sólo 1U de espacio de rack.

Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 150 lb. (68 kg).

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color      | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|---------|
| P19SH68            | 47399              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035        | 1.9mm   |
| P19SH68B           | 47909              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black  | RAL 9005        | 1.9mm   |
| P19VSH68B          | 11053              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black  | RAL 9005        | 1.9mm   |
| P19SH810           | 47409              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035        | 1.9mm   |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| P19SH810B          | 47919              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| P19VSH810B         | 11054              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| P23SH68B           | 12955              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| P23SH810B          | 12956              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| P23VSH68B          | 11055              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| P23VSH810B         | 11056              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |

| Table 2/2          |                    |           |          |         |              |                                        |
|--------------------|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|----------------------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo      | Longitud | Anchura | Fondo máximo | Compatible con armario con un fondo de |
| P19SH68            | 47399              | Sólido    | 500mm    | 439mm   | 780mm        | 800mm max                              |
| P19SH68B           | 47909              | Sólido    | 500mm    | 439mm   | 780mm        | 800mm max                              |
| P19VSH68B          | 11053              | Ventilado | 500mm    | 439mm   | 780mm        | 800mm max                              |
| P19SH810           | 47409              | Sólido    | 700mm    | 439mm   | 980mm        | 1000mm max                             |
| P19SH810B          | 47919              | Sólido    | 700mm    | 439mm   | 980mm        | 1000mm max                             |
| P19VSH810B         | 11054              | Ventilado | 700mm    | 439mm   | 980mm        | 1000mm max                             |
| P23SH68B           | 12955              | Sólido    | 500mm    | 541mm   | 780mm        | 800mm max                              |
| P23SH810B          | 12956              | Sólido    | 700mm    | 541mm   | 980mm        | 1000mm max                             |
| P23VSH68B          | 11055              | Ventilado | 500mm    | 541mm   | 780mm        | 800mm max                              |
| P23VSH810B         | 11056              | Ventilado | 700mm    | 541mm   | 980mm        | 1000mm max                             |

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.